

# Tuyau plastique DUO PUN-3/8X1/16-U-DUO-BS

N° de pièce: 546630

FESTO

à calibrage extérieur, adapté aux raccords instantanés QS et QB.  
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA  
Old part no. 13023183



## Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur                      |
|---|-----------------------------|
| Diamètre extérieur Inch                           | 3/8                         |
| Diamètre intérieur Inch                           | 1/4                         |
| Rayon de courbure min.                            | 1 "                         |
| Pression de service en fonction de la température | -14 ... 150 Psi             |
| Fluide de service                                 | Air comprimé filtré<br>Vide |
| Température ambiante                              | -68 ... 140 °F              |
| Poids du produit en fonction de la longueur       | 1,03 oz/ft                  |
| Couleur   | bleu/noir                   |
| Dureté Shore                                      | A 98 +/-3                   |
| Note sur la matière                               | sans cuivre ni PTFE         |
| Information matière tuyau                         | TPE-U(PU)                   |