


embase VMPA1-AP-4-1-EMM-8

N° de pièce: 546804

FESTO

Pour terminal de distributeurs MPA-S.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	42 mm
Longueur	107,3 mm
Dimension modulaire	10,5 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	4
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pression de pilotage MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pression de commande	3 ... 8 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	210 g
Raccord pneumatique 2	M7
Raccord pneumatique 4	M7
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Aluminium moulé sous pression