



cartouche de venturi VN-07-L

N° de pièce: 547696

FESTO

pour venturis VN, débit d'aspiration élevé.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal de la buse de Laval	0,7 mm
Position de montage	indifférent
Caractéristique de l'éjecteur	Standard Volume d'aspiration important
Pression de service	1 ... 8 bar
Pression de service nominale	6 bar
Débit d'aspiration max. contre l'atmosphère	30,9 l/min
Temps de mise sous pression à une pression de service nominale	0,82 s
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	0 ... 60 °C
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	1,65 g
Matériau joints	NBR
Matériau buse réceptrice	POM
Matériau buse émettrice	Alliage d'aluminium