

Réduction NPFB-R-G14-G18-FM

N° de pièce: 547818

FESTO

Pour raccord avec des tubes.

Pour utiliser les tenons filetés R et G, assurer une étanchéité supplémentaire en ajoutant un ruban d'étanchéité ou un fluide d'étanchement. Avec les tenons filetés G, il est possible d'utiliser une bague d'étanchéité axiale en aluminium doux AL 99,5.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Information relative aux matériaux : raccord fileté	Laiton nickelé
Taille du bidon	10
Pression de service	-0,95 ... 40 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-::-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-20 ... 150 °C
Poids du produit	19 g
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS