

Bloc d'alimentation SVG-1/230VAC-24VDC-10A


N° de pièce: 547868

Produit de fin de série

FESTO

avec tension de sortie nominale 24 V CC et courant de sortie nominal 10 A.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2014. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	85 mm
Hauteur	130 mm
Longueur	125 mm
Position de montage	Convection libre
Alimentation primaire	monophasé
Courant d'entrée	2,8 - 1,2 A
Tension de sortie nominale CC	24 V
Courant de sortie nominal	10 A
Plage de tension d'entrée CA	100 ... 240 V
Autonomie en cas de coupure de courant	50 ms
Fréquence de réseau	45 ... 65 Hz
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Température de stockage	-40 ... 85 °C
Humidité relative de l'air	95%
Degré de protection	IP20
Température ambiante	-25 ... 70 °C
Agrément	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Poids du produit	1.300 g
Mode de fixation	à rail symétrique
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone