

## fiche mâle KS-3/8

N° de pièce: 548138  
Produit de fin de série

FESTO

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	7,9 mm
Pression de service	-0,95 ... 12 bar
Débit nominal normal	1.120 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	28 g
Raccord pneumatique	G3/8