


Connecteur femelle multipôle NECA-S1G9-P9-MP2

N° de pièce: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	20 mm
Hauteur	62 mm
Longueur	61 mm
Diamètre de câble admissible	5 ... 10 mm
Plage de tension de service CC	21,6 ... 26,4 V
Tension de service DC nominale	24 V
Courant admissible	1 A
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	95% sans condensation
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	0 ... 50 °C
Poids du produit	60 g
Section de raccordement	0,34 ... 1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² mit Aderendhülse
Connexion électrique	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
Mode de fixation	à trou débouchant
Information matière écrou-raccord	Laiton
Information matière joints	NBR
Information matière corps	renforcé PA
Information matériau vis	Acier