

# câble de liaison SBOA-K20CP-WS

N° de pièce: 548823

FESTO

pour systèmes de caméra compacte SBOI-Q-... et SBOC-Q-...



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Caractéristique du câble	compatible chaînes porte-câbles
Plage de tension de service CC	$\leq 60$ V
Degré de protection	IP65 IP67 selon IEC 60529
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 80 °C
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Connexion électrique	Connecteur mâle coudé/Connecteur femelle droit
Structure du câble	2x0,24+2x0,34+0,49
Diamètre de câble	5,5 mm
Longueur de câble	2 m
Mode de fixation	avec écrou-raccord
Couleur de la gaine de câble	gris clair
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	Laiton PUR nickelé
Information matière gaine de câble	PUR
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Bronze/Laiton doré