


Carte d'axe SEC-ST-48-6-P01

N° de pièce: 548945
Produit de fin de série

FESTO

[pour moteur pas-à-pas](#)

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2016. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fonctionnement du contrôleur	Bipolar-Chopper-Driver
Mode de fonctionnement	pas 1/32, 6400 pas/T
Réduction de courant réglable	0 ou 70 par micro-interrupteurs
Réglage de pas	par micro-interrupteurs
Réglage du courant nominal	Commutateur DIP
Fréquence de pas max.	40 kHz
Courant nominal	1,25 ... 6 A
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Degré de protection	IP20
Température ambiante	0 ... 40 °C
Agrément	C-Tick
Poids du produit	660 g
Plage de fonctionnement de l'entrée logique	4 ... 6 V 20 ... 26 V
Connexion électrique	Borne à vis
Mode de fixation	à rail symétrique