


# noeud multipôle VABE-S6-LT-C-S6-R5

N° de pièce: 549046

FESTO

Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	12 pour distributeurs monostables 6 pour distributeurs bistables
Courant résiduel max.	10 A
Tension de service nominale CC	24 V
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	760 g
Nombre de connecteurs électriques	6
Pilotage électrique	Multipôle
Connexion électrique	à 5 pôles M12 Connecteur mâle
Matériau couvercle	PA
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression