


compteur totalisateur CCES-P-C8-E

N° de pièce: 549403

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Compteur-totalisateur électrique avec pile
Type de rappel	Bouton-poussoir ou signal électrique
Afficheur	8 chiffres
Fréquence de comptage max.	7,5 kHz
Fréquence de comptage max., atténuée	30 Hz
Durée d'impulsion min. actionneur	15 ms
Durée d'impulsion min. rappel	15 ms
valeur seuil supérieure CC	5 ... 30 V
Alimentation électrique	Batterie au lithium
valeur seuil inférieure CC	< 0,7 V
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Poids du produit	30 g
Réglage entrée de comptage	Flanc négatif 30 Hz
Entrée de comptage (Input)	programmable
Mode de fixation	Montage sur face avant
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PC