

barrette de raccordement VABM-C7-12W-G18-8

N° de pièce: 549654

FESTO

pour électrodistributeur VOVG avec pilotage séparé externe.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	8
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Poids du produit	202 g
Raccord de pilotage 12	M3
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	M7
Raccord pneumatique 3	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium