

bobine


MD-2-24VDC-PA

N° de pièce: 549903

★ Programme standard

pour tension continue, sans connecteur.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Facteur de marche	100 %
Caractéristiques de bobine	24 V DC : 6,8 W
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 ... 50 °C
Couple de serrage max. raccord fileté	0,5 Nm
Poids du produit	110 g
Connexion électrique	selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation	avec écrou moleté
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau bobine	Duroplast Cuivre Acier
Matériau enroulement	Cuivre