


bobine MD-2-110VAC-PA

N° de pièce: 549904

FESTO

pour tension alternative, sans connecteur.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	indifférent
Facteur de marche	100 %
Facteur de puissance cos {phi}	0,7
Caractéristiques de bobine	110 V CA: 50/60 Hz, puissance d'appel 14,5 VA, puissance de maintien 10,5 VA
Variations de fréquence admissibles	+/- 10 %
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 ... 50 °C
Couple de serrage max. raccord fileté	0,5 Nm
Poids du produit	110 g
Connexion électrique	selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation	avec écrou moleté
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau bobine	Duroplast Cuivre Acier
Matériau enroulement	Cuivre