


bobine

MH-2-230VAC-PA

N° de pièce: 549908

FESTO

pour tension alternative, sans connecteur.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Affichage de la position de commutation	non
Temps d'appel min.	12 ms
Facteur de marche	100 %
Facteur de puissance cos {phi}	0,7
Caractéristiques de bobine	230 V AC : 14 VA
Variations de fréquence admissibles	+/- 10 %
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Note concernant le degré de protection	IP00 sans connecteur femelle
Température ambiante	-20 ... 50 °C
Couple de serrage max. raccord fileté	2 Nm
Poids du produit	150 g
Connexion électrique	selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation	avec contre-écrou
Matériau bobine	Duroplast Cuivre Acier
Matériau enroulement	Cuivre