

câble à connecteur femelle KMYZ-4-2,5-B-EX

N° de pièce: 550481

FESTO

Combinaison de connecteurs MSZB et MSZC.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Classification maritime	Voir certificat
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis centrale M2
Position de montage	indifférent
Poids du produit	34,5 g
Connexion électrique	Connecteur femelle coudé Câble forme parallélépipédique MSZB
Plage de tension de service CC	3 ... 36 V
Tension de service nominale CC	24 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1 A
Résistance aux tensions transitoires	900 V
Connexion du conducteur de protection	non disponible
Longueur de câble	2,5 m
Caractéristique du câble	Standard
Structure du câble	2x0,35
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau gaine du câble	PVC
Matériau corps	PA
Matériau contacts à fiche	Bronze