

câble moteur



NEBM-S1G15-E-15-LE6

N° de pièce: 550746

☆ Programme standard

Convient pour un moteur pas à pas EMMS-ST-...

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Caractéristique du câble	compatible chaînes porte-câbles
Plage de tension de service CC	0 ... 72 V
Degré de protection	IP65
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 70 °C
Température ambiante	-30 ... 70 °C
Rayon de courbure, câblage mobile	≥ 70 mm
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Sub-D
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	15
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	10
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, type de connexion	Câble
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Extrémité ouverte
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	7
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	6
Extrémités de conducteur	Cosse
Structure du câble	7x0,5 blindé
Diamètre de câble	8 mm
Longueur de câble	15 m
Section nominale de conducteur	0,5 mm ²
Désignation du câble	sans porte-étiquette
Couleur de la gaine de câble	gris
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière gaine de câble	TPE-U(PUR)