

carter d'accouplement EAMK-A-D60-64C

N° de pièce: 551007

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	637 g
Code d'interface, actionneur	D60A D60B D60C
Code d'interface, carter de couplage	64C
Note sur la matière	Conforme RoHS