


fiche
FBS-RJ45-PP-GS
N° de pièce: 552000



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	30 mm
Hauteur	72 mm
Longueur	22 mm
Poids du produit	60 g
Nota Interface de bus de terrain	PROFINET
Spécification câble Ethernet	Type : CAT.5 Diamètre de base unique max. 1,6 mm 0.13 - 0.36 mm ² , 7 fils 0.13 - 0.36 mm ² , 1 fil
Protection contre les contacts directs ou indirects	Très basse tension de sécurité (TBTS)
Diamètre de câble admissible	5 ... 8 mm
Degré de protection	IP65 IP67 selon IEC 60529
Température ambiante	-40 ... 70 °C
Température de stockage	-40 ... 70 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau corps	Zinc moulé sous pression nickelé
Matériau joints	NBR
Matériau contacts à fiche	Alliage de cuivre nickelé et doré