

# Terminal de visualisation et de commande CDSA-D1-VX

N° de pièce: 552103  
Produit de fin de série

FESTO

[pour le contrôleur multi-axes CMXR-C1](#)

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur max. du câble de connexion	20 m
Mémoire utilisateur	256 Mbyte
Nombre de touches de fonction	31
Nombre de couleurs	64 k
Nombre de LED système	4
Afficheur	Couleur TFT
Caractéristique d'affichage	Touchscreen
Taille d'affichage	6,5"
Éléments de commande	2 touches d'autorisation Arrêt d'urgence
Batterie de secours	oui
Plage de tension de service CC	19 ... 30 V
Résolution d'écran	VGA, 640x480 Pixel
Consommation de courant à la tension de service nominale	0,4 A
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	5 - 95 % sans condensation
Degré de protection	IP65
Température ambiante	0 ... 50 °C
Poids du produit	1.250 g
Interface USB	oui
Interface Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2e interface Ethernet optique 10 MBd
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Information matière corps	ABS
Domaine d'application	Seulement avec le CMXR-C1