


réducteur EMGA-60-P-G3-SAS-55

N° de pièce: 552188

FESTO

convient pour les servomoteurs.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille de la bride du réducteur	60 mm
Taille de la bride du moteur	55 mm
Jeu à la rotation	0,17 deg
Type d'engrenage	Engrenage planétaire
Rapport de réduction	3:1
Vitesse d'entraînement max.	13.000 1/min
Température de service, réducteur	-25 ... 90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	22 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0,135 kgcm ²
Couple de sortie max.	35,2 Nm
Rendement max.	98 %
Rigidité en torsion	2,3 Nm/arcmin
Poids du produit	900 g
Interface du réducteur, arbre de sortie	60G
Interface du réducteur, arbre d'entraînement	55A
Note sur la matière	Conforme RoHS