


réducteur EMGA-120-P-G3-SAS-140

N° de pièce: 552198

FESTO

convient pour les servomoteurs.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille de la bride du réducteur	120 mm
Taille de la bride du moteur	140 mm
Jeu à la rotation	0,12 deg
Type d'engrenage	Engrenage planétaire
Rapport de réduction	3:1
Vitesse d'entraînement max.	6.500 1/min
Température de service, réducteur	-25 ... 90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	115 Nm
Moment d'inertie du réducteur	2,63 kgcm ²
Couple de sortie max.	184 Nm
Rendement max.	98 %
Rigidité en torsion	12 Nm/arcmin
Poids du produit	6.000 g
Interface du réducteur, arbre de sortie	120G
Interface du réducteur, arbre d'entraînement	140A
Note sur la matière	Conforme RoHS