


silencieux UOS-1

N° de pièce: 552252

FESTO

Pour l'utilisation conjuguée à la soupape de mise sous pression/d'échappement MS6-SV (vanne de sécurité).



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Type de joint au niveau de l'embout fileté	sans joint
Position de montage	indifférent
Conception	Silencieux ouvert
Pression de service MPa	0 ... 1 MPa
Pression de service	0 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [:-::-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Niveau de pression sonore	75 dB(A)
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Mode de fixation	fileté
Poids du produit	200 g
Raccord pneumatique	G1
Matériau insert silencieux	PE
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	POM
Matériau manchon	Alliage d'aluminium