



# silencieux U-1/2-BR

N° de pièce: 552422

FESTO

servent à la réduction du bruit et à éviter l'encrassement dans les orifices de purge de composants pneumatiques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Pression de service MPa	0 ... 1 MPa
Pression de service	0 ... 10 bar
Débit à l'atmosphère	10.600 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Niveau de pression sonore	80 dB(A)
Température ambiante	-10 ... 70 °C
Poids du produit	75 g
Raccord pneumatique	G1/2
Matériau insert silencieux	PE
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression