



distributeur à galet

RWB-3-1/8

N° de pièce: 552432

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Mode d'actionnement	mécanique
Débit nominal normal	120 l/min
Pression de service	3,5 ... 8 bar
Conception	siège piston
Diamètre nominal	3,5 mm
Type de commande	piloté
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poussée	3,1 N
Poids du produit	160 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Alliage d'aluminium anodisé