

# tuyau plastique PAN-VO-4X0.75-BL

N° de pièce: 552439

FESTO

ignifuge



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	6 mm
Diamètre extérieur pour raccord enfichable	4 mm
Rayon de courbure important pour le débit	20 mm
Diamètre intérieur	2,6 mm
Rayon de courbure min.	5 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 12 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau Huile minérale
Température ambiante	-30 ... 90 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,037 kg/m
Couleur	bleu
Dureté Shore	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière tuyau	Polyamide 12 PVC-P