

# barrette de raccordement VABM-C7-12G-G18-3

N° de pièce: 552662

FESTO

pour électrodistributeur VOVG avec pilotage séparé externe.



## Fiche technique

| Caractéristique                             | Valeur                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs | 3                              |
| Classe de résistance à la corrosion KBK     | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS                             | VDMA24364-B2-L                 |
| Poids du produit                            | 105 g                          |
| Raccord de pilotage 12                      | M3                             |
| Raccord pneumatique 1                       | G1/8                           |
| Raccord pneumatique 3                       | G1/8                           |
| Note sur la matière                         | Conforme RoHS                  |
| Matériau barrette de raccordement           | Alliage d'aluminium            |