


câble F.O. SOOC-TB-F-M4-2-R2

N° de pièce: 552818

FESTO

convient pour les capteurs à fibre optique SOE4.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Note sur la matière	Conforme RoHS
Méthode de mesure	Barrière à transmission
Diamètre minimal d'un objet	0,15 mm
Fibre optique - particularité	flexible
Portée	300 mm
Température ambiante	-40 ... 70 °C
Taille de la tete	M4
Longueur de la fibre optique	2 m
Rayon de courbure min.	2 mm
Couple de serrage max.	2 Nm
Diamètre extérieur	2,2 mm
Matériau corps	Laiton nickelé
Matériau câble F.O.	PE
Degré de protection	IP66
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III