


câble F.O. SOOC-TB-P-M4-2-R15

N° de pièce: 552823

FESTO

convient pour les capteurs à fibre optique SOE4.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Note sur la matière	Conforme RoHS
Méthode de mesure	Barrière à transmission
Diamètre minimal d'un objet	0,2 mm
Fibre optique - particularité	Précision
Portée	120 mm
Température ambiante	-55 ... 70 °C
Taille de la tête	M4
Longueur de la fibre optique	2 m
Rayon de courbure min.	15 mm
Couple de serrage max.	2 Nm
Diamètre extérieur	2,2 mm
Matériau corps	Acier fortement allié inoxydable
Matériau câble F.O.	PE
Degré de protection	IP66
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III