


câble F.O. SOOC-TB-M4-2-R25-T1

N° de pièce: 552826

FESTO

convient pour les capteurs à fibre optique SOE4.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone
Méthode de mesure	Barrière à transmission
Diamètre minimal d'un objet	0,35 mm
Fibre optique - particularité	Haute température
Portée	400 mm
Température ambiante	-55 ... 115 °C
Taille de la tête	M4
Longueur de la fibre optique	2 m
Rayon de courbure min.	25 mm
Couple de serrage max.	2 Nm
Diamètre extérieur	2,2 mm
Information matière corps	Acier fortement allié inoxydable
Information matériaux fibre optique	PE
Degré de protection	IP66
Classe de résistance à la corrosion KBK	1