


câble F.O. SOOC-DS-C-M4-2-R15

N° de pièce: 552842

FESTO

convient pour les capteurs à fibre optique SOE4.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Note sur la matière	Conforme RoHS
Méthode de mesure	Capteur à réflexion
Diamètre minimal d'un objet	0,1 mm
Fibre optique - particularité	coaxial
Portée	75 mm
Température ambiante	-55 ... 70 °C
Taille de la tête	M4
Longueur de la fibre optique	2 m
Rayon de courbure min.	15 mm
Couple de serrage max.	2 Nm
Diamètre extérieur	1,25 mm
Matériau corps	Laiton nickelé
Matériau câble F.O.	PE
Degré de protection	IP66
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III