


barrette de raccordement MHJ9-PN16

N° de pièce: 553123

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	10 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	16 Versions spécifiques possibles selon les besoins du client
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Poids du produit	390 g
Mode de fixation	avec équerre-support
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	non canalisé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé