


# barrette de raccordement MHJ9-P16

N° de pièce: 553125

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	10 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	16 Versions spécifiques possibles selon les besoins du client
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Poids du produit	428 g
Mode de fixation	avec équerre-support
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	M7
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé