

kit de soufflet DADB-S1-32-S10-50

N° de pièce: 553441

FESTO

pour vérins normalisés ISO 6432



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	38 mm
Taille	32
Plage de course	10 ... 50 mm
Extension de la tige de piston	30 mm
Forme	rond
Position de montage	indifférent
Conception	Kit de soufflet avec air d'échappement canalisé
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F5a
Résistance aux medias	Poussière Chippings Huiles Graisse Essences
Degré de protection	IP54
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Poids du produit	29 g
Mode de fixation	avec vis sans tête taraudé
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau pièces d'adaptation	renforcé PA
Matériau joints	NBR
Matériau soufflet	NBR
Matériau vis sans tête	Acier fortement allié inoxydable