


tuyau plastique PLN

N° de pièce: 553850

FESTO

Merci de respecter la quantité minimale de commande.



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	4 ... 16 mm
Diamètre intérieur	2,9 ... 12 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 14 bar
Agrément	TÜV
Certificat entité exposante	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de salle blanche	Ce produit est un objet statique, la génération active de particules n'est pas possible lorsqu'il est utilisé correctement. Nettoyer le produit avant de l'utiliser dans un environnement propre et veiller à ce qu'il soit correctement installé.
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Couleur	bleu marron jaune vert nature rouge noir argent blanc
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	PE