


interface électrique CECX-C-S1

N° de pièce: 553855

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Agrément	c UL us - Listed (OL)
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Puissance absorbée au niveau du bus systeme	0,2 W
Température ambiante	5 ... 55 °C
Température de stockage	-40 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	10 - 95 %
Classe de protection	III
Poids du produit	31 g
Contrôle résistance aux vibrations	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Contrôle de résistance au choc	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (demi-sinus)
Interface série, type	RS 232
Interface série, connectique	à 9 pôles
Interface série, vitesse de transmission	1200 ... 115000 Bit/s réglable par logiciel
Interface série, isolation galvanique	non