


tuyau plastique PAN-6X1-SI-500

N° de pièce: 553889

FESTO

à calibrage extérieur, résistance thermique et mécanique élevée.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	6 mm
Rayon de courbure important pour le débit	32 mm
Diamètre intérieur	4 mm
Rayon de courbure min.	14 mm
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 1,9 MPa -0,95 ... 19 bar -13,775 ... 275,5 psi
Agrément	TÜV
Classification maritime	Voir certificat
Certificat entité exposante	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,016 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 6 mm pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm avec écrou pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm
Couleur	argent
Dureté Shore	D 55 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-A