

tuyau plastique PAN-10X1,5-BL-300

N° de pièce: 553897

FESTO

à calibrage extérieur, résistance thermique et mécanique élevée.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 58 mm |
| Diamètre intérieur | 7 mm |
| Rayon de courbure min. | 27 mm |
| Propriétés du tuyau | Suitable for energy chains |
| Pression de service en fonction de la température | -0,095 ... 1,7 MPa -0,95 ... 17 bar -13,775 ... 246,5 psi |
| Agrément | TÜV |
| Certificat entité exposante | B 013277 0506 00 |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -30 ... 80 °C |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0,042 kg/m |
| Raccord pneumatique | Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 10 mm |
| Couleur | bleu |
| Dureté Shore | D 55 +/-3 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau tuyau | TPE-A |