

# tuyau plastique PAN-4X0,75-GE

N° de pièce: 553930

FESTO

à calibrage extérieur, résistance thermique et mécanique élevée.



## Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur  |
|---|---|
| Diamètre extérieur                                | 4 mm  |
| Rayon de courbure important pour le débit         | 18 mm   |
| Diamètre intérieur                                | 2,9 mm  |
| Rayon de courbure min.                            | 12 mm   |
| Propriétés du tuyau                               | Suitable for energy chains  |
| Pression de service en fonction de la température | -0,095 ... 1,5 MPa<br>-0,95 ... 15 bar<br>-13,775 ... 217,5 psi   |
| Agrément  | TÜV   |
| Certificat entité exposante                       | B 013277 0506 00  |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]  |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B2-L  |
| Température ambiante                              | -30 ... 80 °C   |
| Poids du produit en fonction de la longueur       | 0,006 kg/m  |
| Raccord pneumatique                               | Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 4 mm<br>pour raccord cannelé diamètre interne 3 mm avec écrou<br>pour raccord cannelé diamètre interne 3 mm |
| Couleur   | jaune   |
| Dureté Shore                                      | D 55 +/- 3  |
| Note sur la matière                               | Conforme RoHS   |
| Matériau tuyau                                    | TPE-A   |