

tuyau plastique PAN-12X1,75-GE

N° de pièce: 553934

FESTO

à calibrage extérieur, résistance thermique et mécanique élevée.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	12 mm
Rayon de courbure important pour le débit	64 mm
Diamètre intérieur	8,4 mm
Rayon de courbure min.	29 mm
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 1,7 MPa -0,95 ... 17 bar -13,775 ... 246,5 psi
Agrément	TÜV
Certificat entité exposante	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,06 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 12 mm
Couleur	jaune
Dureté Shore	D 55 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-A