


Câble de liaison NEBV-H1G2L-P-0.5-LE2

N° de pièce: 554029

FESTO

für Magnetventile MH1, ohne LED.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Caractéristique du câble	Für statische Anwendungen
Protection contre les inversions de polarité	non
Témoin d'état de commutation	LED jaune
Plage de tension de service CA	4,5 ... 26,4 V
Plage de tension de service CC	4,5 ... 26,4 V
courant de sortie maximum	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Classe de résistance à la corrosion KBK	4
Degré de protection	IP40
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 70 °C
Température ambiante	-20 ... 70 °C
Poids du produit	12 g
Connexion électrique	à 2 conducteurs Connecteur femelle droit/Câble
Longueur de câble	0,5 m
Mode de fixation	Clip
Code couleur gaine de conducteur	Broche 1 = noir Pin 3 = schwarz/rot
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière corps	POM PUR
Information matière gaine de câble	PVC