


embase VMPA1-FB-AP-4-1-S1

N° de pièce: 555901

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|-------------------------------|
| Largeur | 42 mm |
| Longueur | 107,3 mm |
| Dimension modulaire | 10,5 mm |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs | 4 |
| Pression de service MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pression de service | -0,9 ... 10 bar |
| Pression de pilotage MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Pression de commande | 3 ... 8 bar |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -5 ... 50 °C |
| Poids du produit | 185 g |
| Raccord pneumatique 2 | M7 |
| Raccord pneumatique 4 | M7 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau embase | Aluminium moulé sous pression |