

# Raccord coudé long QSL-F-G1/8-8

N° de pièce: 556845

FESTO

Métal pure, filetage avec tête hexagonale, plage de températures jusqu'à 150 °C.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	3,8 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Conception	Principe push-pull
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	3
Sécurité alimentaire	Selon la déclaration du fabricant
Température ambiante	0 ... 150 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Couple de serrage max.	10 Nm
Poids du produit	39 g
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	pour diamètre extérieur de tuyau de 8 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	Laiton chromé et nickelé
Information matière joint de filet	FPM
Information matière joint de tuyau	FPM