


# accouplement EAMC-30-35-8-9

N° de pièce: 557390

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	8 mm
Diamètre de support 2	9 mm
Taille	30
Longueur nominale	35 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	8.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	8,2 Nm
Poids du produit	45 g
Note sur la matière	Conforme RoHS