


accouplement EAMD-67-82-24-32X32-U

N° de pièce: 558009

FESTO

actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur
pas à pas ou brushless



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	24 mm
Diamètre de support 2	32 mm
Taille	67
Longueur nominale	82 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	4.500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	831 kgmm ²
Couple transmissible	143 Nm
Poids du produit	1.559 g
Note sur la matière	Conforme RoHS