


# bout d'arbre

## EAMB-34-6-25X26-23X27

N° de pièce: 558037

FESTO

pour l'adaptation des vérins avec arbre creux



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	25 mm
Diamètre de support 2	23 mm
Taille	120
Longueur nominale	26 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	5.500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	18,2 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	100 Nm
Poids du produit	201 g
Note sur la matière	Conforme RoHS