

bout d'arbre

EAMB-44-7-35X30-32X32

N° de pièce: 558038

FESTO

pour l'adaptation des vérins avec arbre creux



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	35 mm
Diamètre de support 2	32 mm
Taille	185
Longueur nominale	30 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	4.500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	75,3 kgmm ²
Couple transmissible	200 Nm
Poids du produit	463 g
Note sur la matière	Conforme RoHS