


traversée de cloison NPQM-H-Q8-E-P10

N° de pièce: 558808

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	7 mm
Forme	Traversée de cloison
Taille du bidon	10
Conception	Principe push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 1,6 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 16 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 232 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-20 ... 70 °C
Poids du produit	39,5 g
Raccord pneumatique 1	Pour diamètre extérieur de tuyau 8 mm
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 8 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Laiton nickelé
Matériau écrou	Laiton nickelé
Matériau joint de tuyau	NBR