


accouplement EAMC-20-30-6-6

N° de pièce: 558901

FESTO

compatible avec bras mobile EGSA.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	6 mm
Diamètre de support 2	6 mm
Taille	20
Longueur nominale	30 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	9.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	1,06 kgmm ²
Couple transmissible	2,3 Nm
Poids du produit	20 g
Note sur la matière	Conforme RoHS