



# limiteur de débit unidirectionnel VFOC-S-S6-Q6

N° de pièce: 559724  
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel alimentation
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 2	Union mâle QS-6
Mode d'actionnement	manuel
Elément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	enfichable avec union mâle
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	0 ... 270 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	170 ... 260 l/min
Pression de service	0,2 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Position de montage	indifférent
Débit nominal dans le sens de l'étranglement 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 430 l/min
Débit normal dans le sens retour 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	330 ... 400 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 ... 40 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	21,6 g
Remarque sur le raccordement pneumatique 2	convient uniquement pour les raccords QS Festo
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau vis creuse	Alliage d'aluminium anodisé noir
Matériau bague de démontage	POM
Matériau vis de réglage	Acier fortement allié inoxydable
Matériau raccord orientable	Zinc moulé sous pression